

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Știft	259049 2
Portplăcuță	259031 41
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Set de șuruburi	259023 2
Lungime cap L <sub>1</sub>	31 mm
Mărime coadă	25 mm
Gheară de strângere	259038 12
Cod ISO Suport	MWLN/R/L 2525M08
Mărimea plăcuței	8 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Portplăcuță Tip 41	259031 41
Știft Tip 2	259049 2
Set de șuruburi 10 buc. Tip 2	259023 2
Gheară de strângere Tip 12	259038 12
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500