

**KOMET KUB Centron® Powerline Cap de găurit, Ø DC: 28mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236651 28
GTIN	4047109227019
Clasa articolului	24L

**Descriere****Execuție:**

Vârful de burghiu conduce scula direct pe axul de găurire, garantând astfel liniaritatea și o siguranță a procesului foarte ridicată, precum și stabilitatea la adâncimi de găurire de până la 9×D.

Găurirea pe suprafețe drepte și plane se poate realiza fără gaură de ghidare.

Cap de găurit fără plăcuțe de ghidare și reglarea acestora.

**Aplicație:**

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

Cu vârf de centrare Cod 236659.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

**Notă:**

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

**Descriere tehnică**

Dimensiunea corpului de bază	26
Număr de dinți Z	2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Dimensiunea vârfului de centrare	50
Șurub pentru corpul de bază	239653 8IP9

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 07T308
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	28
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	Realizare de găuri înfundate
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP9	239653 8IP9
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP1	239652 8IP1