

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251008 32/16
GTIN	4045197654632
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 3
Mărimea plăcuței	16 mm
Portplăcuță	259031 4
Mărime coadă	32 mm
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Bridă	259038 16
Șurub pentru gheară	259021 3
Plăcuță amovibilă compatibilă	KNUX 1604.. R/L
Lungime cap L ₁	32 mm
Cod ISO Suport	CKJNR/L 3232P16
Arc	259046 3
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 3	259044 3
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Gheară de strângere Tip 16	259038 16
Portplăcuță Tip 4	259031 4
Șurub pentru gheara de strângere Tip 3	259021 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Arc Tip 3	259046 3
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600