

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	PWLNR/L 3232 P08
Portplăcuță	259031 40
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Lungime cap L ₁	23 mm
Set de arcuri	259044 2
Mărime coadă	32 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Mărimea plăcuței	8 mm
Lungimea totală L	170 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Portplăcuță Tip 40	259031 40
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500