

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/08mm


Date comandă

Numărul de comandă	251936 25/08
GTIN	4045197651419
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Știft	259049 3
Portplăcuță	259031 41
Gheară de strângere	259038 12
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Decalaj central L_3	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Mărimea plăcuței	8 mm
Cod ISO Suport	A25R MWLNR/L08
Set de șuruburi	259023 3
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Știft Tip 3	259049 3
Gheară de strângere Tip 12	259038 12
Portplăcuță Tip 41	259031 41
Set de șuruburi 10 buc. Tip 3	259023 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500