


**KNUX 160410L Set de 10 buc, Categorie: HBX020**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251098 HBX020
GTIN	4045197664112
Clasa articolului	22D

**Descriere**

KNUX 160410L Set de 10 buc HBX020 Categorie: HBX020

Sfărâmător de așchii: PG

Sfărâmător de așchii: 3,2 mm

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 6 mm

Avans  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 300 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 6 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	1 mm
Avans $f$	0,2 - 0,7 mm/rot
Sfărâmător de așchii	PG
Sfărâmător de așchii	3,2 mm
Categorie	HBX020
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire