


KOMET® Corp de bază, 6×D, Ø DC: 72mm

Date comandă

Numărul de comandă	236652 72
GTIN	4047109095977
Clasa articolului	24K

Descriere
Execuție:

- **Siguranța procesului până la 6×D.**
- **Punct de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.**
- **Tip de coadă ABS.**

Aplicație:

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și piese de schimb.

Descriere tehnică

Pentru un cap de găurit de	72 - 81 mm
Lungime utilă L ₁	460 mm
Ø corpului de bază d ₁	70,5 mm
Ø cozii ABS® D _s	100 mm
Lungimea totală L _{ges}	540 mm
Ø nominal D	72
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	6×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

