

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251917 16/06
GTIN	4045197651358
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0604..
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Set de știfturi elastice	259047 3
Mărimea plăcuței	6 mm
Cod ISO Suport	PWLNRL 1616H06
Pârghie cu articulație	259015 9
Lungime cap L <sub>1</sub>	16 mm
Portplăcuță	259031 25
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Set de arcuri	259044 5
Mărime coadă	16 mm
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Portplăcuță Tip 25	259031 25
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500