


**KOMET® Corp de bază, 4×D, Ø DC: 20mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	236653 20
GTIN	4047109076198
Clasa articolului	24K

**Descriere**
**Execuție:**

- **Siguranța procesului până la 4×D.**
- **Punct de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.**
- **Tip de coadă ABS.**

**Aplicație:**

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte mărimi și piese de schimb.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	145 mm
Ø corpului de bază $d_1$	19 mm
Pentru un cap de găurit de	20 - 25 mm
Ø cozii ABS® $D_s$	50 mm
Lungime utilă $L_1$	113 mm
Ø nominal $D$	20
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

