

**KOMET® Corp de bază, 8×D, Ø DC: 33mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236654 33
GTIN	4047109076273
Clasa articolului	24K

Descriere**Execuție:**

- **Siguranța procesului până la 8 (9)×D.**
- **Punct de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.**
- **Tip de coadă ABS.**

Aplicație:

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și piese de schimb.

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	290 mm
Pentru un cap de găurit de	33 - 39,2 mm
Lungimea totală L _{ges}	330 mm
Ø corpului de bază d ₁	32 mm
Ø cozii ABS® D _s	50 mm
Ø nominal D	33
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	8×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

