

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251913 25/08
GTIN	4045197651280
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	25 mm
Gheară de strângere	259038 12
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Lungime cap L ₁	31 mm
Cod ISO Suport	MWLNRL 2525M08
Știft	259049 2
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Set de șuruburi	259023 2
Mărimea plăcuței	8 mm
Portplăcuță	259031 41
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi 10 buc. Tip 2	259023 2
Gheară de strângere Tip 12	259038 12
Portplăcuță Tip 41	259031 41
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Știft Tip 2	259049 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500