

Garant**Cuțit de strunjire QuickTurn, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/08mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251906 20/08 |
| GTIN | 4045197651211 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere**Avantaj:**

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.** Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forță de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

Răcire interioară: nu

Cod ISO Suport: DWLNR/L 2025K08

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0804..

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 32 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Portplăcuță: 259031 42

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | WN.. 0804.. |
| Mărimea plăcuței | 8 mm |
| Mărime coadă | 20 mm |
| șurub pentru portplăcuță | 259025 4 |
| Bridă | 259038 9 |
| Lățimea funcțională L ₄ | 25 mm |
| Portplăcuță | 259031 42 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Lungime cap L ₁ | 32 mm |
| Cod ISO Suport | DWLNR/L 2025K08 |
| Lungimea totală L | 125 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Gheară de strângere | 259353 |
| Portplăcuță | 259581 |
| Șurub pentru portplăcuță Tip 4 | 259025 4 |
| Gheară de strângere Tip 9 | 259038 9 |
| Șurub pentru portplăcuță | 259171 |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Portplăcuță Tip 42 | 259031 42 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm | 659906 500 |