


**KOMET® Corp de bază, 4×D, Ø DC: 26mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	236653 26
GTIN	4047109076228
Clasa articolului	24K

**Descriere**
**Execuție:**

- Siguranța procesului până la 4×D.
- Punct de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Tip de coadă ABS.

**Aplicație:**

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte mărimi și piese de schimb.

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	130 mm
Pentru un cap de găurit de	26 - 32 mm
Ø corpului de bază d <sub>1</sub>	25 mm
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	160 mm
Ø nominal D	26
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

