

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi	259023 2
Mărimea plăcuței	8 mm
Portplăcuță	259031 41
Mărime coadă	32 mm
Gheară de strângere	259038 12
Știft	259049 2
Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	40 mm
Cod ISO Suport	MWLNRL 3232P08
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Gheară de strângere Tip 12	259038 12
Set de șuruburi 10 buc. Tip 2	259023 2
Știft Tip 2	259049 2
Portplăcuță Tip 41	259031 41
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500