

HOLEX®
CCMT 120404 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020

Date comandă

Numărul de comandă	260217 HBX020
GTIN	4045197668691
Clasa articolului	22D

Descriere

CCMT 120404 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avans f : 0,06 - 0,36 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min
Sfârâmător de așchii	PM
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,06 - 0,36 mm/rot
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 3,75 mm

Categorie	HBX020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțit de strunjire tip eco
Serie	Cap de filetat
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru