

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0604..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Decalaj central L_3	13 mm
Pârghie cu articulație	259015 14
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 10
Cod ISO Suport	A20Q PWLNR/L06
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	19 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 10	259018 10
Pârghie cu articulație Tip 14	259015 14
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500