

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Știft	259049 3
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Portplăcuță	259031 41
Mărimea plăcuței	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Cod ISO Suport	A25R MWLNR/L08
Gheară de strângere	259038 12
Set de șuruburi	259023 3
Decalaj central L_3	17 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Portplăcuță Tip 41	259031 41
Gheară de strângere Tip 12	259038 12
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi 10 buc. Tip 3	259023 3
Știft Tip 3	259049 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500