

HEDI

Prelungitor pentru cablu, pentru F, B, PL, CZ, Tip: 15N



Date comandă

Numărul de comandă	081195 15N
GTIN	4003644017003
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Prelungitor pentru cablu cu **sistem automat ghidat de desfășurare și înfășurare, blocare repetată per rotație. Carcasă din plastic închisă**, foarte rezistentă la rupere. **Protecție termică la suprasarcină**, cablu robust din Neopren H07RN-F cu racord de cuplare.

Montare simplă pe perete cu **posibilitate de rotire la 150°**.

Funcționare:

IP24: Există protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu $\varnothing < 12$ mm; totuși trebuie evitat contactul.

Aplicație:

Ergonomie superioară datorită stării netensionate în timpul lucrului, precum și pentru asigurarea ordinii prin îndepărtarea pericolului de accidente și vătămare din cauza furtunurilor aflate pe podea.

Notă:

Suport tip rolă pentru furtun cu acționare cu arc a se vedea la codurile de la 080066 până la 080079.

Descriere tehnică

Materialul cablului	Cauciuc neopren
Lățime	185 mm

Structura cablului	3G1,5
Lungime	325 mm
Putere nominală (desfășurat)	2000 (16 A) W
Lungimea cablului	15 m
Tip	15N
Înălțime	275 mm
Clasa cablului	H07RN-F
Material carcasă	Plastic
Tensiune nominală	250 V
Clasă de protecție IP	IP 24
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	E
Tip produs	Prelungitor pentru cablu