

**KOMET® Corp de bază, 4×D, Ø DC: 33mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236653 33
GTIN	4047109076259
Clasa articolului	24K

Descriere**Execuție:**

- **Siguranța procesului până la 4×D.**
- **Punct de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.**
- **Tip de coadă ABS.**

Aplicație:

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și piese de schimb.

Descriere tehnică

Ø corpului de bază d_1	32 mm
Ø cozii ABS® D_s	50 mm
Lungimea totală L_{ges}	195 mm
Lungime utilă L_1	160 mm
Pentru un cap de găurit de	33 - 39,2 mm
Ø nominal D	33
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

