

**KOMET KUB Centron® Powerline Cap de găurit, Ø DC: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236651 22
GTIN	4047109226951
Clasa articolului	24L

**Descriere****Execuție:**

Vârful de burghiu conduce scula direct pe axul de găurire, garantând astfel liniaritatea și o siguranță a procesului foarte ridicată, precum și stabilitatea la adâncimi de găurire de până la 9×D.

Găurirea pe suprafețe drepte și plane se poate realiza fără gaură de ghidare.

Cap de găurit fără plăcuțe de ghidare și reglarea acestora.

**Aplicație:**

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

Cu vârf de centrare Cod 236659.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

**Notă:**

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Dimensiunea corpului de bază	20
Număr de dinți Z	2
Dimensiunea vârfului de centrare	20
Șurub pentru corpul de bază	239653 8IP8

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 060306
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	22
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	Realizare de găuri înfundate
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,0 Nm	211750 1,0
Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 6IP2	239652 6IP2
Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 8IP8	239653 8IP8
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP