

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251916 16/06
GTIN	4045197651297
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0604..
Mărime coadă	16 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Cod ISO Suport	PWLNRL 1616H06
Lungime cap L ₁	16 mm
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Set de arcuri	259044 5
Pârghie cu articulație	259015 9
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Mărimea plăcuței	6 mm
Portplăcuță	259031 25
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 25	259031 25
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500