

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/08mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251942 25/08 |
| GTIN | 4045197656971 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------|
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 32 mm |
| Portplăcuță | 259031 40 |
| Mărimea plăcuței | 8 mm |
| Șurub pentru pârghia cu articulație | 259018 8 |
| Set de știfturi elastice | 259047 2 |
| Cod ISO Suport | A25R PWLNR/L08 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | WN.. 0804.. |
| Set de arcuri | 259044 2 |
| Pârghie cu articulație | 259015 2 |
| Decalaj central L_3 | 17 mm |
| Lungimea totală L | 200 mm |
| Înălțime de strângere L_2 | 24 mm |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Ø cozii D_s | 25 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală la interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Pârghie cu articulație Tip 2 | 259015 2 |
| Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2 | 259047 2 |
| Portplăcuță Tip 40 | 259031 40 |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Set de arcuri 10 bucăți Tip 2 | 259044 2 |
| Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 8 | 259018 8 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |