

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	40 mm
Mărimea plăcuței	8 mm
Set de șuruburi	259023 3
Gheară de strângere	259038 12
Decalaj central $L_3$	22 mm
Știft	259049 5
Portplăcuță	259031 41
Cod ISO Suport	A32S MWLNR/L08
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere $L_2$	31 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Portplăcuță Tip 41	259031 41
Gheară de strângere Tip 12	259038 12
Set de șuruburi 10 buc. Tip 3	259023 3
Știft Tip 5	259049 5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500