

**Garant****Cuțit de strunjire QuickTurn, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251907 20/08
GTIN	4045197651235
Clasa articolului	21U

**Descriere****Avantaj:**

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.** Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forță de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

Răcire interioară: nu

Cod ISO Suport: DWLNR/L 2025K08

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0804..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 32 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Portplăcuță: 259031 42

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	DWLNR/L 2025K08
Portplăcuță	259031 42
Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm
Bridă	259038 10
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Mărime coadă	20 mm

Mărimea plăcuței	8 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 4
Lungimea totală L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Gheară de strângere Tip 10	259038 10
Șurub pentru portplăcuță	259171
Portplăcuță	259581
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță Tip 42	259031 42
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 4	259025 4
Gheară de strângere	259354