

**KOMET® Corp de bază, 6×D, Ø DC: 26mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236652 26
GTIN	4047109076235
Clasa articolului	24K

Descriere**Execuție:**

- Siguranța procesului până la 6×D.
- Punct de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Tip de coadă ABS.

Aplicație:

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și piese de schimb.

Descriere tehnică

Ø cozii ABS® D _s	50 mm
Lungime utilă L ₁	175 mm
Pentru un cap de găurit de	26 - 32 mm
Lungimea totală L _{ges}	210 mm
Ø corpului de bază d ₁	25 mm
Ø nominal D	26
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	6×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

