

**KOMET® Corp de bază, 4×D, Ø DC: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236653 40
GTIN	4047109076280
Clasa articolului	24K

Descriere**Execuție:**

- Siguranța procesului până la 4×D.
- Punct de separare rigid între elementul de bază și capul de găurit.
- Tip de coadă ABS.

Aplicație:

Pentru utilizare rotativă și fixă, precum și în poziție verticală și orizontală în toate materialele.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și piese de schimb.

Descriere tehnică

Pentru un cap de găurit de	40 - 45 mm
Ø corpului de bază d_1	38,5 mm
Lungimea totală L_{ges}	235 mm
Ø cozii ABS® D_s	63 mm
Lungime utilă L_1	185 mm
Ø nominal D	40
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4×D
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

