

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251917 20/08
GTIN	4045197651396
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Lungime cap L ₁	20 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Portplăcuță	259031 40
Set de știfturi elastice	259047 2
Set de arcuri	259044 2
Mărimea plăcuței	8 mm
Cod ISO Suport	PWLNRL 2020K08
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 2	259018 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Portplăcuță Tip 40	259031 40
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Pârgă cu articulație Tip 2	259015 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500