

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251916 20/06
GTIN	4045197651303
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	PWLNRL 2020K06
Mărimea plăcuței	6 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Pârghie cu articulație	259015 9
Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0604..
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Lungime cap L ₁	16 mm
Set de arcuri	259044 5
Portplăcuță	259031 25
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Portplăcuță Tip 25	259031 25
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500