

**Garant**
**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/08mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251942 32/08
GTIN	4045197656988
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	259031 40
Set de știfturi elastice	259047 2
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	40 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Mărimea plăcuței	8 mm
Set de arcuri	259044 2
Decalaj central $L_3$	22 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Cod ISO Suport	A32S PWLNR/L08
Lungimea totală $L$	250 mm
Înălțime de strângere $L_2$	31 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Portplăcuță Tip 40	259031 40
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500