

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251937 40/08
GTIN	4045197651464
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	27 mm
Știft	259049 5
Set de șuruburi	259023 3
Gheară de strângere	259038 12
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm
Mărimea plăcuței	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Cod ISO Suport	A40T MWLNR/L08
Portplăcuță	259031 41
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L_2	38,5 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Știft Tip 5	259049 5
Set de șuruburi 10 buc. Tip 3	259023 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Gheară de strângere Tip 12	259038 12
Portplăcuță Tip 41	259031 41
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500