


CCMT 120412, Categorie: CA6525

Date comandă

Numărul de comandă	260206 CA6525
GTIN	4960664491865
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 120412 CA6525 Categorie: CA6525

Sfârâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Sfârâmător de așchii	GK

Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120412
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire