

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	15 mm
Portplăcuță	259031 37
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1506..
Mărime coadă	25 mm
Set de știfturi elastice	259047 4
Set de arcuri	259044 6
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 11
Lungime cap L ₁	30 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Pârgă cu articulație	259015 12
Cod ISO Suport	PSKNR/L 2525M15
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Portplăcuță Tip 37	259031 37
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500