

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260306 25/11
GTIN	4045197652546
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

șurub pentru portplăcuță	269013 2
Portplăcuță	269005 3
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	21 mm
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	SDHCR/L 2525M11
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Portplăcuță Tip 3	269005 3
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500