

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251112 25/15
GTIN	4045197656773
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	PSSNR/L 2525M15
Set de știfturi elastice	259047 4
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1506..
Set de arcuri	259044 6
Mărime coadă	25 mm
Portplăcuță	259031 37
Mărimea plăcuței	15 mm
Pârghie cu articulație	259015 12
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 11	259018 11
Pârgă cu articulație Tip 12	259015 12
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Portplăcuță Tip 37	259031 37
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500