

Garant**Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/12 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251102 16/12
GTIN	4045197650696
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

- **Poziționarea în interiorul intervalului gradat permite transferul de lichid de răcire.**
- **Răcire optimă a tăișului cu lichid de răcire.**

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PSSNR/L 1616X12

Plăcuță amovibilă compatibilă: SN.. 1204..

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 34 mm

Lungimea totală L: 81 mm

Portplăcuță: 259031 14

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Mărime coadă	16 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 3

Arc	259046 1
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungime cap L ₁	34 mm
Pârghie cu articulație	259015 3
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Portplăcuță	259031 14
Cod ISO Suport	PSSNR/L 1616X12
Lungimea totală L	81 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	45 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 3	259018 3
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Portplăcuță Tip 14	259031 14
Arc Tip 1	259046 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Pârghie cu articulație Tip 3	259015 3