

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	13 mm
Pârghie cu articulație	259015 14
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 10
Mărimea plăcuței	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0604..
Cod ISO Suport	A20Q PWLNR/L06
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	19 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 14	259015 14
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 10	259018 10
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500