

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/15mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251110 32/15
GTIN	4045197656735
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de știfturi elastice	259047 4
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Set de arcuri	259044 6
Lungime cap L ₁	30 mm
Mărime coadă	32 mm
Cod ISO Suport	PSKNR/L 3232P15
Mărimea plăcuței	15 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1506..
Portplăcuță	259031 37
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Pârghie cu articulație	259015 12
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 11	259018 11
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Pârgă cu articulație Tip 12	259015 12
Portplăcuță Tip 37	259031 37
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500