

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 10/07mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260307 10/07 |
| GTIN | 4045197654885 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 22 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | DC.. 0702.. |
| Mărime coadă | 10 mm |
| Lățimea funcțională L ₄ | 12 mm |
| Lungime cap L ₁ | 7 mm |
| Mărimea plăcuței | 7 mm |
| Cod ISO Suport | SDHCR/L 1010E07 |
| Lungimea totală L | 70 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 107,5 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22 | 269028 22 |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |