

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Cod ISO Suport	SDJCR/L 2525M11
Mărime coadă	25 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Portplăcuță	269005 3
Lungime cap L <sub>1</sub>	21,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 3	269005 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500