


**Garant****Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251102 20/12
GTIN	4045197650702
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

- **Poziționarea în interiorul intervalului gradat permite transferul de lichid de răcire.**
- **Răcire optimă a tăișului cu lichid de răcire.**

**Notă:**

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PSSNR/L 2020X12

Plăcuță amovibilă compatibilă: SN.. 1204..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 34 mm

Lungimea totală L: 93 mm

Portplăcuță: 259031 14

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	20 mm
Portplăcuță	259031 14
Pârghie cu articulație	259015 3

Lungime cap L <sub>1</sub>	34 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Cod ISO Suport	PSSNR/L 2020X12
Arc	259046 1
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 3
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	93 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	45 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță Tip 14	259031 14
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 3	259018 3
Arc Tip 1	259046 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Pârgă cu articulație Tip 3	259015 3