

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/15mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251112 32/15
GTIN	4045197656780
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	PSSNR/L 3232P15
Set de știfturi elastice	259047 4
Mărimea plăcuței	15 mm
Portplăcuță	259031 37
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 11
Set de arcuri	259044 6
Lungime cap L ₁	36 mm
Pârgă cu articulație	259015 12
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1506..
Mărime coadă	32 mm
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Portplăcuță Tip 37	259031 37
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500