

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 2
Decalaj central L ₃	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	32 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 8
Mărimea plăcuței	8 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Portplăcuță	259031 40
Cod ISO Suport	A25R PWLNR/L08
Pârghie cu articulație	259015 2
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	24 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Portplăcuță Tip 40	259031 40
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 8	259018 8
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500