

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 12/07mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260307 12/07
GTIN	4045197654892
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	SDHCR/L 1212F07
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Mărime coadă	12 mm
Lungimea totală L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500