

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Pârghie cu articulație	259015 2
Mărimea plăcuței	8 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Portplăcuță	259031 40
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Decalaj central L ₃	22 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	40 mm
Set de arcuri	259044 2
Cod ISO Suport	A32S PWLNR/L08
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L ₂	31 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 2	259018 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Pârgă cu articulație Tip 2	259015 2
Portplăcuță Tip 40	259031 40
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500