


**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260307 16/11
GTIN	4045197652553
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	269005 3
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărimea plăcuței	11 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Mărime coadă	16 mm
Cod ISO Suport	SDHCR/L 1616H11
Lungime cap L <sub>1</sub>	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță Tip 3

269005 3

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22

269028 22

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2

269028 2

Șurub pentru portplăcuță Tip 2

269013 2

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500