

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251113 25/12
GTIN	4045197650887
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 2
Portplăcuță	259031 20
Pârgă cu articulație	259015 2
Set de arcuri	259044 2
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Cod ISO Suport	PSSNR/L 2525M12
Mărimea plăcuței	12 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Lungime cap L <sub>1</sub>	29 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Serie	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu

Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 2	259018 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Portplăcuță Tip 20	259031 20
Pârgă cu articulație Tip 2	259015 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500