

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260309 12/07
GTIN	4045197652614
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	12 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungime cap L <sub>1</sub>	17 mm
Cod ISO Suport	SDJCR/L 1212F07
Lungimea totală L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500