

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251113 25/15
GTIN	4045197656797
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	35 mm
Pârghie cu articulație	259015 12
Mărime coadă	25 mm
Mărimea plăcuței	15 mm
Cod ISO Suport	PSSNR/L 2525M15
Set de arcuri	259044 6
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1506..
Set de știfturi elastice	259047 4
Portplăcuță	259031 37
Lățimea funcțională L_4	32 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Portplăcuță Tip 37	259031 37
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500