

**HOLEX®**
**CCMT 09T308 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260215 HBX020 |
| GTIN               | 4045197668653 |
| Clasa articolului  | 22D           |

**Descriere**

CCMT 09T308 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Avans  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 300 m/min

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Aplicația principală                          | P                  |
| Sfârâmător de așchii                          | PM                 |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 80 - 300 m/min     |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,1 - 3,75 mm      |
| Avans $f$                                     | 0,06 - 0,36 mm/rot |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm             |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă    |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Categorie                       | HBX020                           |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare               |
| Materialul sculei               | Carbura                          |
| Serie                           | Cuțit de strunjit                |
| Serie                           | Cuțit de strunjire tip eco       |
| Serie                           | Cap de filetat                   |
| Serie                           | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | CCMT 09T308                      |
| Numărul de schimbări / tăișuri  | 2                                |
| Disponerea plăcuțelor amovibile | neutru                           |