

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251111 25/15
GTIN	4045197656766
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Portplăcuță	259031 37
Pârghie cu articulație	259015 12
Set de arcuri	259044 6
Set de știfturi elastice	259047 4
Lungime cap L ₁	30 mm
Cod ISO Suport	PSKNR/L 2525M15
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1506..
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Mărimea plăcuței	15 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 37	259031 37
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500